

# 品番：EA590AK-4

品名：85-140mm 穴用精密スナップリングフライヤ-90°



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,580円(税抜)／9,438円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 8,580円(税抜)／9,438円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：3 (2025/12/17 15:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0335ページ                     |      |   |



先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

## 仕様

|       |                |     |         |
|-------|----------------|-----|---------|
| メーカー  | KNIPEX(ケニペックス) | 型番  | 4821J41 |
| リング径  | 85～140mm       | 全長  | 305mm   |
| 先端サイズ | A:30mm、B:24mm  | 先端径 | Φ3.2mm  |

穴用

ベンドタイプ(90°)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

防錆仕上げ

先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

ハンドルは滑りにくい樹脂コーティング

|       |     |              |     |
|-------|-----|--------------|-----|
| 重量(g) | 576 | 先端長(ピン長)(mm) | 5.0 |
|-------|-----|--------------|-----|

ビニルグリップ

先端ピン 強力バネ鋼

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.