



品番：EA590AL-3

品名：40-100mm 穴用スタップ°リング°プライヤー(ストップ°付)



販売価格	8,140円(税抜) / 8,954円(税込)		
カタログ価格	8,140円(税抜) / 8,954円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 23:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		



ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	48 31 J3
リング径	φ40~100mm	全長	225mm
先端サイズ	φ2.3mm	重量	266g
先端	ストレート	仕上げ	防錆
ハンドル	プラスチックコーティング		

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

連続した作業に最適な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.