品番: EA590B-6

品名: 252-400mm 軸用スナップリングプライヤー



販売価格	26,800円(税抜)/29,480円(税込)					
カタログ価 格	26,800円(税抜)/29,480円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 11:52現在)					
商品入数	1	販売単位	Т			
カタログページ	0333ページ					









ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	4610A6
リング径	252~400mm	全長	570mm
先端径	φ4.5mm	重量(g)	1420
材質	シートスチール、クロムバナジウム鋼		

軸用

精密ですべらない口先

平板抜きタイプ

焼き戻し処理の先端は交換可能

ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。

サイズに合わせてご使用下さい。爪が折れる原因になります。

研磨仕上げ

株式会社エスコ