


品番：EA590B-6

品名：252-400mm 軸用スナップリングプライヤー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,700円(税抜) / 30,470円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 27,700円(税抜) / 30,470円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/23 01:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0330ページ                      |      |   |



ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

#### 仕様

|      |                   |     |          |
|------|-------------------|-----|----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)    | 型番  | 46 10 A6 |
| リング径 | 252~400mm         | 全長  | 570mm    |
| 先端径  | φ4.5mm            | 重量  | 1795g    |
| 材質   | シートスチール、クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | 研磨       |

ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。

焼き戻し処理の先端は交換可能

サイズに合わせてご使用下さい。爪が折れる原因になります。

黒く粉体塗装されています。

軸用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.