

品番：EA590BJ-1

品名：10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー



販売価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
カタログ価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/17 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	49 11 A1
リング径	10~25mm	全長	140mm
先端径	φ1.3×1.6mm(ピン径×長さ)	重量	100g
先端角度	ストレート	ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)
材質	高品質クロムバナジウム鋼		
軸用			
防錆仕上げ			
狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状			
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。			
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.