

品番：EA590BJ-10

品名：3- 10mm 軸用スタップ°リング°フ°ライヤー(スタッパ°-付)



販売価格	5,880円(税抜) / 6,468円(税込)		
カタログ価格	5,880円(税抜) / 6,468円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/23 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0329ページ		



スタッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	49 31 A0
リング径	3~10mm	先端角度	ストレート
全長	140mm	先端径	φ 0.9mm
先端長	1.4mm	重量	103g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)		

防錆仕上げ

クロージングリミッター付き(スタッパーによって調整可能)
ネジ式スタッパーで開き具合を調整できます。

先端部に大きな接着面があるので、リングのゆがみなく簡単に取り付けできます。

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.