


品番：EA590BJ-13

品名：40-100mm 軸用スナップ°リング°プライヤー(ストッパ°-付)



販売価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
カタログ価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		



ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	49 31 A3
リング径	40~100mm	先端角度	ストレート
全長	225mm	先端径	φ 2.3mm
先端長	4mm	重量	270g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)		

防錆仕上げ

クロージングリミッター付き(ストッパーによって調整可能)
ネジ式ストッパーで開き具合を調整できます。

先端部に大きな接着面があるので、リングのゆがみなく簡単に取り付けできます。

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.