

# 品番 : EA590BJ-4

## 品名 : 85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/31 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	49 11 A4
リング径	85~140mm	全長	320mm
先端径	φ 3.2×5mm(ピン径×長さ)	重量	599g
先端角度	ストレート	ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)
材質	高品質クロムバナジウム鋼		

軸用

防錆仕上げ

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.