


品番 : EA590BK-1

品名 : 10-25mm 軸用精密スナップリングフライヤー-90°



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/31 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	49 21 A11
先端角度	90°	リング径	10~25mm
全長	130mm	先端径	Ø 1.3mm
ピン長	1.6mm	重量	102g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)	材質	高品質クロムバナジウム鋼

軸用

防錆仕上げ

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.