

品番：EA590BK-10

品名：3-10mm 軸用スナップ° リング° プライヤー° /90° (ストッパ° -付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,430円(税抜) / 7,073円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,430円(税抜) / 7,073円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/06/12 23:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0329ページ | | |



ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 41 A01 |
| リング径 | 3~10mm | 先端角度 | 90° |
| 全長 | 130mm | 先端径 | φ 0.9mm |
| 重量 | 102g | 材質 | ドイツ鋼 |
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | | |

防錆仕上げ

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

