

品番 : EA590HA-37

品名 : 12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー



販売価格	32,600円(税抜)／35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜)／35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0332ページ		



ねじ式

仕様

〈セット内容〉	ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24 45°:EA590HA-26、-27、-28、-29 90°:EA590HA-31、-32、-33、-34 (12本組)	先端角度	ストレート・45°・90°
リング径(mm)	軸:6~12、穴:10~11 軸:13~22、穴:12~25 軸:24~37、穴:27~44 軸:38~89、穴:46~76	全長(mm)	152・190・235
ケースサイズ	266×304×95mm	重量(g)	約907
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。			
センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。			
スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.