

品番 : EA590HA-48

品名 : 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリンク フライヤー



販売価格	3,970円(税抜) / 4,367円(税込)		
カタログ価格	3,970円(税抜) / 4,367円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/14 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0332ページ		



1/4回転式

仕様

リング径(mm)軸	24~37	リング径(mm)穴	27~44
全長(mm)	190	先端直径(mm)	1.77
先端角度	45°	材質	スチール
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。			
快適なクッション性のあるグリップハンドル			
耐久性のための熱処理されたスチール			
1/4回転式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.