

品番：EA590HA-57

品名：12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー



販売価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/06 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0338ページ		



1/4回転式

### 仕様

<セット内容>	ストレート:EA590HA-41、-42、-43、-44 45°:EA590HA-46、-47、-48、-49 90°:EA590HA-51、-52、-53、-54 (12本組)	先端角度	ストレート・45°・90°(各4本)
全長(mm)	152・190・235	リング径(mm)軸	6~12・13~22・24~37・38~89
リング径(mm)穴	10~11・12~25・27~44・48~76	先端サイズ	φ0.96・1.19・1.77・2.28mm
角度	0°・45°・90°	材質	スチール
重量	約2.2kg	ケースサイズ	300(W)×80(D)×260(H)mm
軸穴兼用			
止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。			
快適なクッション性のあるグリップハンドル			
耐久性のための熱処理されたスチール			
1/4回転式			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.