

品番：EA590SE-12

品名：12- 25mm 穴用スタフ°リング°プライヤ-(90°)



販売価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
カタログ価格	5,360円(税抜) / 5,896円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0330ページ		




ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6544 4 011
リング径(mm)	12~25	全長(mm)	130
先端角度	90°	サイズ	J11
先端チップ径(φ mm)	1.3	重量	90g
クロムメッキ			
ローレット付ハンドル			
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力			
0°先曲がりタイプ			

#### 代替品

	品番 EA590A-1 コメント メーカー違い。仕様をご確認ください
---	---------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.