


品番：EA591RE-11

品名：147mm ローレットホルダー(アヤ目用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/05 21:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0915ページ                      |      |   |



| 寸法(mm) |    |     |          |
|--------|----|-----|----------|
| L      | H  | D   | 加工範囲     |
| 147    | 20 | φ10 | φ10~φ250 |

#### 仕様

|        |           |     |       |
|--------|-----------|-----|-------|
| メーカー   | スーパーツール   | 型番  | KHS   |
| シャンク角  | 20mm      | 全長  | 147mm |
| 加工可能範囲 | φ10~250mm | 重量  | 550g  |
| 材質     | 特殊合金鋼     | 仕上げ | 黒染    |
| 付属品    | 六角棒レンチ    |     |       |

アヤ目用ホルダー

ローレット別売

ローレットはEA591RE-41A~-52Aをご使用ください。

<取り付け簡単>

ローレット保持部の初期位置設定機構付き。

初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤、NC旋盤への装着も容易

<正確な位置決め不要>

芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯できます。

調芯範囲は、初期位置に対心±2.5mm

<きれいな仕上がり>

ローレット保持部が上下に移動することにより、2個のローレットに発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工が可能  
2個のローレット間に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能に!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.