


品番：EA591RE-11

品名：147mm ローレットホルダー(アヤ目用)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0915ページ		



寸法(mm)			
L	H	D	加工範囲
147	20	φ10	φ10~φ250

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	KHS
シャンク角	20mm	全長	147mm
加工可能範囲	φ10~250mm	重量	550g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	黒染
付属品	六角棒レンチ		

アヤ目用ホルダー

ローレット別売

ローレットはEA591RE-41A~-52Aをご使用ください。

<取り付け簡単>

ローレット保持部の初期位置設定機構付き。

初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤、NC旋盤への装着も容易

<正確な位置決め不要>

芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯できます。

調芯範囲は、初期位置に対心±2.5mm

<きれいな仕上がり>

ローレット保持部が上下に移動することにより、2個のローレットに発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工が可能
2個のローレット間に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能に!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.