

品番 : EA591RE-52A

品名 : #40/P 0.64mm ローレット(アヤ目)



販売価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
カタログ価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 08:15現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0915ページ		



アヤ目		寸法		単位	
目	40	外径	19.2	厚み	6.35
ピッチ	0.64	穴径	4.76	モジュール	0.20
材質	SKS31	穴径公差	±0.01	モジュール公差	±0.005

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	KNSRL40N
仕様	アヤ目	目	荒目
番手	No.40	円周の山数	40
ピッチ	0.64mm	モジュール	0.20
サイズ	外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm	材質	SKS31
入数	2個1組(R目・L目)		
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒			
じん性と耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.