

品番：EA595EV

品名：[電源式]バキュームピンセット



販売価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	392-1
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	5W
プラグ形状	2極接地型プラグ	最大到達圧力	37.3kPa (280mmHg)
パッド	導電性シリコンゴム	サイズ	ステーション:132(W)×170(D)×83(H)mm、 ペン: Φ10×123mm、ホース:1.1m
重量	ステーション:1.65kg、ペン:25g ※重量はコード・ノズル・パッドを除きます。	付属品	ペン、ホース、ベントノズル2種 (Φ4mm、Φ1.1mm ストッパー付)、 パット2種(Φ3mm、Φ7mm)

真空ポンプ内蔵の電源式吸着ピンセット

各種電子部品のピックアップに

フラットパッケージ、チップ抵抗などに

球状や小さいものにも使えます。

ポンプ内蔵型のため、エア供給設備の必要はありません。電源さえあればその場で、すぐに使用できます。

強力な吸着力。最大120gのものまで持ち上げることができます。(φ7mmパッド装着時)

静電気対策品
(パッド仕様)

材質	導電性シリコンゴム	耐熱温度	約150°C
抵抗値	104Ω～106Ω	交換時期の目安	目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき

代替品

	品番 EA595EV-1 コメント 電池式
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.