

品番：EA595HA-53

品名：6.3 x120mm/36A 超精密ピンセット(ステンス製)



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/26 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0673ページ		



耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性

仕様

型番	36A	形状	曲(30°)・平
材質	ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)	先端長	15.0mm
先端幅	6.30mm	先端厚	0.17mm
開口幅	8.0mm	全長	120mm
幅	10.0mm	高さ	18.5mm
重量	15.6g		

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。

36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。

線状の溝がグリップ力を高めます。

先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

