

品番：EA595HC-1

品名：1.6 x115mm/SM103 精密ピンセット(ステンス)



販売価格	4,000円(税抜)／ 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／ 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0673ページ		



表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

型番	SM103	形状	曲(42°)・特殊
先端幅(mm)	1.6	全長(mm)	115
材質	ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)	幅(mm)	14.0
高さ(mm)	12.0	先端長	28.0mm
先端厚(mm)	0.35	開口幅(mm)	8.0
重量(g)	15.2		

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。

SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。