

品番：EA595HC-11

品名：0.8 x120mm/SM116 精密ピンセット(ステンス)



販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：5（2026/03/03 07:28現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0673ページ		



表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

型番	SM116	形状	直・特殊
材質	ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)	先端幅	0.80mm
先端厚	0.51mm	先端溝付	φ0.6～1.3mm
開口幅	8.0mm	全長	120mm
幅	10.0mm	高さ	11.0mm
重量	14.0g		
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。			
SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。			