

品番：EA595HC-12

品名：1.5 x120mm/SM117 精密ピンセット(ステンス)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/03 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0673ページ		



表面実装の作業に最適です

耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

型番	SM117	形状	曲(20°)・特殊
材質	ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)	先端幅	1.0~1.5mm
先端厚	0.40mm	先端長	30.0・17.5mm
開口幅	8.0mm	全長	120mm
幅	10.0mm	高さ	10.5mm
重量	15g		

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。

SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.