

品番：EA597BH-27

品名：3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ



販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/05 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0236ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MW-315S
商品名	スネークラインS	リードヘッド径	先端: φ 4.5mm 末端: φ 6.0mm
テープサイズ	φ 3mm×5m φ 4.5mm×10m (2本組)	使用荷重	686N(70kgf)(リードヘッド部)
重量	254g	材質	ガイドワイヤー: ステンレス テープ: ポリエステル

究極のよび線!

狭所や追加配線に最適なセット

φ 3mm線で案内しφ 4.5mm線で押し込みます

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。

蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。

キズ、衝撃に強く、破断しにくい


鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。

<注意>

- ・よび線以外の用途には使用しないでください。
- ・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。

- ・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。

代替品

	<p>品番 EA597BH-27A コメント 変更点:マ-ハ゜ル→M Creativeﾌﾟﾗﾝﾄﾞ</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.