

品番：EA597BJ-22

品名：6.5mmx100m FRP通線ロッド



販売価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
カタログ価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0234ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4122R
商品名	スーパーイエロー	ロッド径	φ 6.5mm
ロッド長	100m	ねじ径	M10
切断伸度	約3%	使用温度範囲	-20~60℃
ロッド材質	AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)	フレームサイズ	680(W)×320(D)×770(H)mm
リール径	φ 680mm	重量	10kg

剛性の差が作業の効率UPに現れます!

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮

FRP製通線ワイヤーで、プラスチック製または金属製にない非常に優れた特長をもった画期的な通線ワイヤー

強く・軽く・伸びない

使用温度範囲が広い

抜群の弾力性、高い耐久性

高い電気絶縁性

薬品に浸されない

コンパクトで持ち運びが簡単

被覆FRPおシース密着性がよい!

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。

このため、加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。被覆がはがれにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.