品番: EA597BJ-31

品名: 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド



販売価格	<b>75,000円</b> (税抜)/82,500円(税込)				
カタログ価格	75,000円(税抜)/82,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 11:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0234ページ				











## 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4195RS
商品名	SHランナー	セット内容	8×5FRPロッド70mフレーム付き ハンガー誘導金具
ロッド径	8×5mm	ロッド長	70m
ロッド材質	AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)	ねじ径	M10
安全曲げ直径	460mm	フレームサイズ	680(W)×320(D)×770(H)mm
リール径	φ 680mm	重量	9kg
ハンガー誘導金具付 (φ60~75mm用)	ねじ径:M10 全長:1030mm 重量:340g		

電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮

抜群の挿通性を実現、らせんハンガー内を自在に前進・後退!

G-FRP角ロッドを採用

丈夫なAAS樹脂被膜

減速ストッパー付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.