


品番：EA597BJ-31

品名：8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0234ページ		



リール径：680mm

仕様

ブランド名	PRO MATE	型番	E-4195RS
商品名	SHランナー	セット内容	8×5FRPロッド70mフレーム付き ハンガー誘導金具
ロッド径	8×5mm	ロッド長	70m
ロッド材質	AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)	ねじ径	M10
安全曲げ直径	460mm	フレームサイズ	680(W)×320(D)×770(H)mm
リール径	φ 680mm	重量	9kg
ハンガー誘導金具付 (φ 60~75mm用)	ねじ径:M10 全長:1030mm 重量:340g		

電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮

抜群の挿通性を実現、らせんハンガー内を自在に前進・後退!

G-FRP角ロッドを採用

丈夫なAAS樹脂被膜

減速ストッパー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.