品番: EA597BJ-81

品名: M10/ $\phi$ 50mm 通線ロッド用連結迎え金具



販売価格	7,700円(税抜)/8,470円(税込)				
カタログ価格	7,700円(税抜)/8,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 11:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0234ページ				









## 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	P4120-41
ねじ径	M10	全長	120mm
適応パイプ径	φ 50mm	重量	65g
適用ロッド	EA597BJ-21、-22		

管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。

管路の反対側から先端誘導金具(EA597BJ-86)を連結させ、ロッドを手繰りよせます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.