



品番 : EA597BJ-87

品名 : M12/φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具



販売価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0234ページ		



サイズ	ねじ径	A	B	C
φ70	M12	110mm	68mm	40mm

仕様

ブランド名	PRO MATE	型番	P4140-31
ねじ径	M12	全長	150mm
適応パイプ径	φ70mm	重量	210g
適用ロッド	EA597BJ-21、-22 ※変換アダプターが必要です。		

管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。

管路の反対側から連結迎え金具(EA597BJ-82)と連結させます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.