


品番：EA597BK-2

品名：6.5mmx100m FRP通線ロッド



販売価格	91,200円(税抜) / 100,320円(税込)		
カタログ価格	91,200円(税抜) / 100,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0234ページ		



仕様

ブランド名	PRO MATE	型番	E-4198R
商品名	バケットランナー	ロッド径	φ 6.5mm
ロッド長	100m	ねじ径	M10
ロッド材質	AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)	フレームサイズ	670×280×710(H)mm
リール径	φ 660mm	重量	12.2kg

バケット車に通線機の設置が可能!敷設作業の効率が大幅にUP!

電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.