

品番 : EA597BL

品名 : 4.5mmx1.5m 通線ロッド(5本組)



販売価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 19:20現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	0237ページ		



## 仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	E-4012J
商品名	スルーラインジョイント	用途	中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に
ロッド線径	φ 4.5mm	ネジ径	M4 P0.7
長さ(1本)	1.5m	リードヘッド部引張安全荷重	686N(70kgf)
材質	ポリエステル樹脂	組数	5本

狭いスキ間もスルーッと通線、極細リードヘッド

スリムヘッド(φ 4.5mm)で、樹脂部分と太さが変わらず、狭いすき間も滑らかに通線できます。

摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状鋼性が強く、よりスムーズな通線を実現

蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき安全に作業ができます。

現場に必要な長さだけを持って行くことができる便利な継ぎ足しタイプ

かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。

腰が柔かいので曲りに強い。

樹脂製なのでキズ、衝撃に強く折損や破断がしにくい

リードヘッド1個、ワイヤーヘッド1個付き

カーボンキャッチャー(EA597G-46~-49)への接続が可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.