

品番：EA597G-48

品名：0.35-3.4m カーボンキャッチャー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/06 02:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0237ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------|--------|-----------------------------|
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4864 |
| 商品名 | miniカーボンキャッチャー | 用途 | 天井裏、OA707等 の電線などの引き込み・送り作業に |
| 伸長時 | 3.4m | 収納時 | 35.0cm |
| さお最大径 | φ23.5mm | フック開口幅 | 18mm |
| 重量 | 205g | 材質 | カーボン |

コンパクト軽量サイズ

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディで確実に!

カーボン製でたわみが少なく、目標物を確実にキャッチします。

先端も1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性・作業効率が抜群!

先端フックをワイヤーヘッドとするージョイントへの交換可能!

底割れ防止の厚ゴム仕上げ

収納袋付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

