品番: EA597G-51

品名: 0.63-6.0m カーボンキャッチャー(ライト付)



販売価格	24,800円 (税抜)/27,280円(税込)				
カタログ価格	24,800円(税抜)/27,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 17:06現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0238ページ				

















仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4866L
商品名	カーボンキャッチャー	収納時	63cm
伸長時	6m(14段)	竿最大径	φ37.7mm
フック開口幅	20mm	電源	LR44×3個(付属)
LEDライト部寿命	10万時間	連続使用電池寿命	15時間
重量	770g	材質	カーボン+FRP製

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!

天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。

先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群!

配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。

カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ!

ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力

底割れ防止の厚ゴム仕上げ

収納ケース付き

※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.