


品番：EA597G-53

品名：0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)



販売価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
カタログ価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0237ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4868L
商品名	カーボンキャッチャー	収納時	63cm
伸長時	8m(18段)	竿最大径	φ47.5mm
フック開口幅	20mm	電源	LR44×3個(付属)
LEDライト部寿命	10万時間	連続使用電池寿命	15時間
重量	1230g	材質	カーボン+FRP製

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に！
天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群！
配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ！
ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力
底割れ防止の厚ゴム仕上げ
収納ケース付き
※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.