品番: EA597G-58

品名: 0.6-8.0m カーボンキャッチャー



販売価格	<b>29,400円</b> (税抜)/32,340円(税込)				
カタログ価 格	29,400円(税抜)/32,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/17 07:05現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					



## 仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	E-4868
商品名	カーボンキャッチャー	用途	天井裏、OA707-等の電線などの引き 込み・送り作業に
仕様	ライトなし	伸長時	8m(18段)
収納時	60cm	サオ最大径	φ 47.5mm
重量	1200g	材質	カーボン+FRP製

カーボン製で軽く、たわみが少ないため、目標物を確実にキャッチします。

厚ゴム仕上げで、底割れ防止

先端グリーン蛍光色仕上げ、手元竿オレンジ経口色仕上げ

## <使用上の注意>

- ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
- ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
- ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

収納ケース付

## 株式会社エスコ