

品番：EA597G-59

品名：0.71-10m カーボンキャッチャー



販売価格	36,900円(税抜)／ 40,590円(税込)			
カタログ価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/08 18:21現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0237ページ			



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-48610
商品名	カーボンキャッチャー	用途	天井裏、OA707-等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	ライトなし	伸長時	10m (18段)
収納時	71cm	サオ最大径	φ47.5mm
重量	1550g	材質	カーボン+FRP製
カーボン製で軽く、たわみが少ないため、目標物を確実にキャッチします。			
厚ゴム仕上げで、底割れ防止			
先端グリーン蛍光色仕上げ、手元竿オレンジ経口色仕上げ			
<使用上の注意> ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。 ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。 ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。			
収納ケース付			

