

品番：EA597G-65

品名：7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)



販売価格	20,200円(税抜)／22,220円(税込)		
カタログ価格	20,200円(税抜)／22,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0238ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4837L
商品名	ケーブルキャッチャー	用途	天井裏、OA707-等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	LEDライト付	伸長時	7m(16段)
収納時	63cm	サオ最大径	φ42.0mm
フック開口幅	20mm	電源	LR44×3個(テスト電池付属)
連続使用電池寿命	15時間	LEDライト部寿命	10万時間
重量	1060g	材質	柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に！

天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。

先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。

先端に高輝度白色LED付き。非常に明るく長寿命、低消費電力

尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)

<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。

- ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
- ・収納時、さおがきつしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.