

品番：EA597G-96

品名：0.6 -8.0m FPRケーブルキャッチャー



販売価格	19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)			
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/08 18:21現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0237ページ			

仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4838
商品名	ケーブルキャッチャー	用途	天井裏、OA707等-等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	ライトなし	伸長時	8m(18段)
収納時	60cm	サオ最大径	φ47.5mm
重量	1320g	材質	柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に！
天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端は蛍光色仕上げ
配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。
尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)
<使用上の注意> ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。 ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。 ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.