

品番：EA597GS-1

品名：3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,000円(税抜)／ 22,000円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 20,000円(税抜)／22,000円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2026/03/31 00:22現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています

仕様

|                                                    |                                                |        |                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 材質                                                 | アイ部：アルミ、テープリーダー:ステンレス、テープ:スチール、ケース：ハイインパクトナイロン | 使用荷重   | 0.9kN(90kgf)    |
| テープサイズ                                             | φ3.0mm×30m                                     | ケースサイズ | 310×36×390(H)mm |
| 重量                                                 | 1.92kg                                         |        |                 |
| 錆びにくく、水や湿気の多い地下導管での使用に適しています。                      |                                                |        |                 |
| 先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています。(ケース収納不可) |                                                |        |                 |
| 先端を引っ張ることで、テープを出せます。(ロック不可)                        |                                                |        |                 |
| 出したテープを収納する場合は、本体(ハンドル部)をまわしてください。                 |                                                |        |                 |

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA597GS-2 |
|  | コメント | テープ長:60m  |

