

品番：EA598GF-6

品名：3.6kg/172-705mm マグネットピックアップ°(ライト付)



販売価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0354ページ		



伸縮長さ	172~705mm
マグネット径	18mm
吸着能力	3.6kg
材質	ステンレス



■側面から
点灯するLEDライトです。
下部のスイッチでON/OFFします。
ON
OFF
この図を覚えておいて下さい。
OFF
■このキャップを装着
すると、マグネットが
吸着した状態で、
側面から点灯し、
吸着したままに
持ち上げられます。



磁力を先端に絞るサイドキャップ付(脱着可能)

仕様

伸縮長さ	172～705mm	伸縮部材質	ステンレス
マグネット径	18mm	吸着能力	3.6kg

グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ

先端が自由に動かせるスイベルヘッド

磁力を先端に絞るサイドキャップ付(脱着可能)

LEDライト付

ヘッドを回転させるとライトが点灯します

伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに

電源	LR41×3個(付属)		
----	-------------	--	--

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

--	--



品番 EA598GF-7
コメント 違い:スハ^クルハット^クでない・マグ^クネット径

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.