

品番：EA599-1

品名：160mm 挽き廻し鋸(ファイルソー)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/12 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0135ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	FT-M
用途	くり広げ、くり抜き、穴あけ作業に	全長	288mm
刃長	160mm	先端ドリル径	5mm
鋸刃径	4.8mm	重量	45g
材質	刃部:S55C グリップ:ABS		

1本で2役!
ドリルとノコギリを組み合わせた優れたものです。

先端はスパイラル形状、胴部は独自の茨目加工なので押しでも引いても切れます。
(木工・合板・ボード・薄いプラスチック・厚いボール紙等)

目詰まりを起こしにくく、切り粉の除去が簡単!

握りやすいグリップとカラビナ取付穴付き

代替品

品番	EA599A-6
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.