

品番：EA599DB-10A

品名：445mm/210mm 折込鋸(サ付・替刃式)



販売価格	6,190円(税抜) / 6,809円(税込)		
カタログ価格	6,190円(税抜) / 6,809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/02 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2491ページ		



たて・よこ・ななめ引き!一般木材から生木、枝の剪定まで!

#### 仕様

全長(mm)	445	刃長(mm)	210
刃厚(mm)	0.9	重量(g)	鋸本体:239 ゴムケース:150
ピッチ	3.0mm	切り幅	1.18mm
刃	特殊刃物鋼 衝撃焼入れ、ニッケルメッキ	ハンドル材質	エラストマー樹脂
注意事項	刃先は錆びますので、作業後油を塗って保管してください。		

縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定

切れ味が長持ちするハード・インパルス処理(衝撃焼入れ)

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。

替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。

2段階に角度調整ができます。

ゴムケース付ベルトに取付可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.