

品番：EA599EB

品名：425mm/290mm ヘーベル鋸



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,230円(税抜)／1,353円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,230円(税抜)／1,353円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2025/05/21 22:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0135ページ                      |      |   |



仕様

|                     |               |     |                                            |
|---------------------|---------------|-----|--------------------------------------------|
| メーカー                | 河部精密工業 (KSK)  | 型番  | HD-414                                     |
| 全長                  | 425mm         | 刃長  | 290mm                                      |
| 刃厚                  | 1.1mm         | 刃   | SKS-7                                      |
| ピッチ                 | 6.35mm・1.81mm | 適用材 | 粗目：ヘーベル、シボレックス、ALC建材<br>細目：鉄筋、パイプ、塩ビ、アルミなど |
| 両刃式(細目・粗目)          |               |     |                                            |
| 刃の角度が上下45°まで5段階調節可能 |               |     |                                            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.