

品番：EA599RA-1A

品名：420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,440円(税抜)／2,684円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,440円(税抜)／2,684円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/11/04 14:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0134ページ                      |      |   |



仕様

|      |                 |     |                          |
|------|-----------------|-----|--------------------------|
| メーカー | 玉島産業 (RAZORSAW) | 型番  | 290                      |
| 刃    | 炭素工具鋼           | 全長  | 420mm                    |
| 刃長   | 180mm           | 刃厚  | 0.3mm                    |
| ピッチ  | 1.5mm           | 適用材 | 一般木材、角材、竹材、塩ビパイプ、デコラ、集成材 |

|                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。                           |  |  |  |
| 短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。         |  |  |  |
| 飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。 |  |  |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.