


品番：EA599RB-21

品名：413mm/240mm 竹挽き鋸(替刃式・サ付)



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/05 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2491ページ		



長時間作業でも疲れにくい超軽量パワーフィットグリップで作業効率UP

仕様

メーカー	玉鳥産業 (RAZORSAW)	型番	7143
全長	413mm	刃長	240mm
刃厚	0.7mm	ピッチ	1.7mm
刃材質	SK材	重量	211g
適用材	竹材		

替刃式、さや付

竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がります。

緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。

グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい

高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能

左右どちらの向きからでもケースに収納できます。

出し入れ簡単なロック機能、破損しにくく耐久性に優れた安心設計です。

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えます。

水洗いが可能なので、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.