

品番：EA599WE-10A

品名：406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)



販売価格	4,320円(税抜) / 4,752円(税込)		
カタログ価格	4,320円(税抜) / 4,752円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2491ページ		



仕様

メーカー	アルスコレーション(ARS)	型番	TL-24
用途	剪定から仮枠作業まで	全長	406mm
刃長	240mm	切り幅	1.2mm
ピッチ	7mm	刃材質	高炭素刃物鋼(衝撃焼入れ・特殊表面処理)
グリップ材質	アルミダイカスト+エラストマー	重量	280g(サヤ含む)
替刃式			
サヤ付き			
グリップ角度2段切替式			
鏡面研磨目立て			
アサリわけなし			
リップ付研磨			
UVカット採用でスムーズな切れ味			

代替品

品番	EA599GA
----	---------



コメント 437mm/270mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.