


品番：EA602AB-1

品名：17x19mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 21:03現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		



### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-17X19C
用途	・2×4工法やプレカット工法住宅施工時に ・ホールダウン金具の締付に	サイズ	17×19mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	17mm:308.9N・m 19mm:367.7N・m
厚み	30mm	全長	250mm
重量	360g	材質	クロムバナジウム鋼
カラー	ブルー		

ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適

作業性を追及したコンパクトなショートタイプ

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は錆難い塗装仕上げ

ソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.