


品番：EA602AC-27

品名：27mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,910円(税抜) / 7,601円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,910円(税抜) / 7,601円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/26 09:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|-------|-----------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-27 |
| 用途 | 強い締付を必要とするボルトの締結に | サイズ | 27mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 598.2N・m |
| 全長 | 358mm | 厚み | 38mm |
| 重量 | 750g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |

本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント


左右切替式

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。

- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA602AS-27</p> <p>コメント メーカー異なります。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.