


品番 : EA602AG-12

品名 : 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,000円(税抜) / 5,500円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,000円(税抜) / 5,500円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/01/14 22:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|      |                |       |                              |
|------|----------------|-------|------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP)     | 型番    | RM-11X13L                    |
| 用途   | H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに | サイズ   | 11×13mm                      |
| ギア数  | 24(15°送り)      | 最大トルク | 11mm:78.5N·m<br>13mm:94.1N·m |
| 全長   | 235mm          | 厚み    | 69.5mm                       |
| 重量   | 220g           | 材質    | クロムバナジウム鋼                    |

両方のソケットが長いタイプ

本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!

頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.