品番: EA602AG-16

## 品名: 17x19mm/312mm 両ロラチェットレンチ(ロング)



販売価格	<b>6,910円</b> (税抜) / 7,601円(税込)				
カタログ価 格	6,910円(税抜)/7,601円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/05 02:19現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0496ページ				



## 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-17X19L
用途	H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに	サイズ	17×19mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	17mm:247.1N·m 19mm:294.2N·m
全長	312mm	厚み	75mm
重量	495g	材質	クロムバナジウム鋼

両方のソケットが長いタイプ

本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!

頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

## <注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.