


品番 : EA602AG-18

品名 : 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,880円(税抜) / 7,568円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,880円(税抜) / 7,568円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/01/14 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------|-------|--------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-19X21L |
| 用途 | H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに | サイズ | 19×21mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 19mm:294.2N·m 21mm:341.3N·m |
| 全長 | 312mm | 厚み | 75mm |
| 重量 | 495g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |

両方のソケットが長いタイプ

本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!

頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.